

**JESSBERGER**  
pumps and systems

Dr. Jessberger GmbH  
Jägerweg 5 - D-85521 Ottobrunn

fon: +49 (0)89/ 66 66 33 400  
fax: +49 (0)89/ 66 66 33 411  
info@jesspumpen.de

Benennung

Ersatzteilliste JP-280


Description

Spare parts list JP-280

Rev. Stand  
State of art

06.15

| Menge<br>Piece | Artikel Nr.:<br>Part Nr.: | Bezeichnung                             | Description                      |
|----------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1              | 8001                      | Handgriff Unterteil                     | Handle                           |
| 2              | 8015                      | Schraube                                | Screw                            |
| 2              | 8016                      | Schraube                                | Screw                            |
| 4              | 8017                      | Schraube                                | Screw                            |
| 2              | 8019                      | Schraube M5x115                         | Screw M5x115                     |
| 1              | 8026                      | Motordeckel                             | Motor cover                      |
| 8              | 8035                      | Schraube                                | Screw                            |
| 1              | 8037                      | Handgriffdeckel                         | Handle cover                     |
| 1              | 8038                      | Schalterrahmen                          | Switch frame                     |
| 1              | 8039                      | Kabel mit Schukostecker 5 Meter         | Cable with plug 5 Meter          |
| 1              | 8045                      | Schraube                                | Screw                            |
| 1              | 8046                      | Zugentlastungsschelle                   | Clamp                            |
| 2              | 8047                      | Schraube                                | Screw                            |
| 1              | 8053                      | Drehzahlregelung ( Option)              | Speed kontrol ( option)          |
| 1              | 8056                      | Funkentstör-Filter                      | Interference filter              |
| 1              | 8070                      | Lüfterrad                               | Fan                              |
| 1              | 8073                      | Schalterabdeckung durchsichtig          | Switch cover transparent         |
| 2              | 8080                      | Kohlebürste                             | Carbon brush                     |
| 1              | 8082                      | Motorgehäuse                            | Motor housing                    |
| 1              | 8083                      | Unteres Lagerschild                     | Lower housing                    |
| 1              | 8280                      | Motorpaket 230V, 50Hz                   | Motor 230V, 50 Hz                |
| 1              | 8281                      | Motorpaket 115V, 60Hz                   | Motor 115V, 60 Hz                |
| 1              | 8333                      | Motorkupplung                           | Coupling                         |
| 1              | 8706                      | Schalter 230V, 5A, 50Hz <b>ohne</b> USP | Switch 230V, 5A, 50Hz w.o. LVR   |
| 1              | 8707                      | Schalter 230V, 5A, 50Hz <b>mit</b> USP  | Switch 230V, 5A, 50Hz with LVR   |
| 1              | 8709                      | Schalter 115V, 8.5A 60Hz <b>mit</b> USP | Switch 115V, 8,5A, 60Hz with LVR |

|  |                         |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|
| <br>Dr. Jessberger GmbH<br>Jägerweg 5 - D-85521 Ottobrunn<br><br>fon: +49 (0)89/ 66 66 33 400<br>fax: +49 (0)89/ 66 66 33 411<br>info@jesspumpen.de | Benennung               | Rev. Stand<br>State of art |
|  | Description             |                            |
|  | Ersatzteilliste JP-280  | 06.15                      |
|  | Spare parts list JP-280 |                            |